

Specifiche del file PDF

1. Deve essere conforme allo standard **PDF/X-1a:2001** nella versione **PDF 1.3** con profilo d'intento "**ISO26Newspaper v4**" (compatibilità Acrobat 4);
2. Non deve essere protetto da password;
3. Deve contenere una sola pagina;
4. Deve essere composito (non si accettano separazioni);
5. Non deve contenere oggetti trasparenti.

Fonts impiegate

1. Le fonts devono essere tutte incluse (embedded) o incorporate nel Pdf;
2. Utilizzare fonts Type 1. Non utilizzare Fonts con codifica **CID** o **TrueType**. L'ottimale sarebbe avere tutti i testi convertiti in tracciato vettoriale.

Cromia e risoluzioni

1. Le immagini a colori devono avere una risoluzione di **200 dpi**. Utilizzare solo lo spazio **CMYK**. Eventuali elementi in RGB, Lab, Pantone, tinta piatta "All" dovranno essere convertiti in CMYK;
Angolazione retino: Cyan 7,5; Magenta 67,5; Giallo 82,5; Nero 37,5 o 45° se monocromatico.
Lineatura retino: **37 linee**. Minimo stampabile non inferiore all'8%, non superiore al 92%. La percentuale totale di saturazione colore (**total INK**) non deve comunque superare il **240%**.
Il Dot Gain delle rotative per stampa flessografica di quotidiani è mediamente del 25%;
2. Per immagini in scala di grigio, utilizzare lo spazio **Grayscale** con risoluzione **150 dpi**;
3. Per immagini al tratto **Black & White**, utilizzare solo elementi vettoriali o Bitmap con risoluzione **600 dpi**;

4. Per gli avvisi a colori evitare il posizionamento di testi inferiori al corpo 10 e cornici/fili sottili in negativo su fondi colorati. Nel caso di testi o cornici/fili in positivo con caratteri inferiori al corpo 10 utilizzare solo il **colore nero** (no cyan, no magenta, no giallo). Questo per non rischiare di essere compromessi da ogni pur minima oscillazione del registro durante la fase di stampa.

Formati

Pagina mm 276x411

Mezza pagina mm 276x186

Quarto pagina mm 136x186

1x2 (42x39)

1x3 (42x60)

1x4 (42x81)

1x5 (42x102)

1x6 (42x123)

2x3 (89x60)

2x4 (89x81)

2x5 (89x102)

Dimensioni documento e rifili

Le dimensioni del PDF devono essere al vivo senza abbondanze e crocini di stampa. Il **TrimBox** e il **BleedBox** devono avere le stesse dimensioni.

I pdf andranno caricati **solo ed esclusivamente** tramite portale al seguente indirizzo:

<http://salixservice.exelis.it/>

Termine ultimo per la consegna del materiale:

Entro e non oltre 48 ore lavorative prima della data di pubblicazione.